


Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

Primjena

Snaga tlaka [bar] 25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	prirubnica DN40 (1,5")
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.