


Ugradbeni adapter za procesne senzore

ADAPT IFM-RJT 2

Otkazani artikal



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	25
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	291,8
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		Aseptoflex
Procesni priključak		navlaka za cijev 2"
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866		H4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------