

Cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E33302

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario



1 navoj Aseptoflex

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	25
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	224,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: EPDM	
Spajanje senzora	Aseptoflex	
Procesni priključak	navlaka za cijev DN40 DIN 11864-1-A-BS	
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------