


Cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 navoj Aseptoflex

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	328,4
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Aseptoflex
Procesni priključak	navlaka za cijev DN50 DIN 11864-1-A-BS
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.