


Stežaljka obradnog adaptera DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 navoj Aseptoflex
2 Aseptoflex brtveni rub

EC 1935/2004 FCM 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	234,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora		Aseptoflex
Procesni priključak		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866		H4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------