




Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	16
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	100,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Brtvilo	Brtva	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------