




Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Primjena		
Snaga tlaka	[bar]	16
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj	
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	227,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Brtvilo	Brtva	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054	
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123	
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	