


## Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario  
2 brtveni rub  
3 mjesto curenja



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

| Primjena                                 |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                   | Sa udubljenjem za curenje                                                                                     |
| Snaga tlaka [bar]                        | 16                                                                                                            |
| Testovi / odobrenja                      |                                                                                                               |
| Direktiva o tlačnoj opremi               | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.               |
| Sigurnosne upute                         | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.                   |
| Mehanički podaci                         |                                                                                                               |
| Težina [g]                               | 100                                                                                                           |
| Materijali u kontaktu s medijima         | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4                                        |
| Spajanje senzora                         | G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario                                                                          |
| Procesni priključak                      | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                                                             |
| Brtvilo                                  | Brtva                                                                                                         |
| Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4                                                                                                            |
| Dodatna oprema                           |                                                                                                               |
| Isporuka obuhvata                        | O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054                                                           |
| Dodatna oprema (opcionalno)              | O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123<br>prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124 |
| Opaske                                   |                                                                                                               |
| Količina pakiranja                       | 1 kom.                                                                                                        |