




Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 brtveni rub

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	40
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	134
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	navlaka za cijev DN32 (1,25") DIN 11851	
Brtvilo	Brtva	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------