


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Primjena		
Snaga tlaka	[bar]	25
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj	
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	472,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Brtvilo	Brtva	
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054	
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123	
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124	
Opaske		
Količina pakiranja	[g]	1 kom.