


Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 mjesto curenja
3 brtveni rub



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	462
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Brtvilo	Brtva
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
-------------------	---

E33229



Procesni adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Dodatna oprema (opcionalno)

O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123

prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.