


Procesni adapter s prirubnom pločom DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

Primjena	
Snaga tlaka	[bar] 25
Testovi / odobrenja	
Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci	
Težina	[g] 615
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	DRD-Flansch Ø 65 mm
Brtvilo	Brтва
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

E33242



Procesni adapter s prirubnom pločom DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------