




Stežaljka obradnog adaptera DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 Unutarnji navoj G1 Aseptoflex Vario
- 2 mjesto curenja
- 3 žlijeb za O-prsten 24x2
- 4 brtveni rub



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	za cijevi, Za jedinice sa Aseptoflex Vario adapterom, za cijevi, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Snaga tlaka [bar]	40

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	130,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Brtvilo	Brtva
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionarno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------