




T-nastavak

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 brtveni rub

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka	[bar]	25
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter	

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	273,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4	
Spajanje senzora	G 1 Aseptoflex Vario	
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 19 mm	
Brtvilo	Brtva	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------