




Stezaljka obradnog adaptera DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 mjesto curenja



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	25

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	380,5
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Brtvilo	Brtva

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 1 x 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje: 1, usklađeno s PEEK, FDA, E30124

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------