


Univerzalni procesni adapter

ADAPT UNI RD52



- 1 O-prsten 38 x 2 (FKM) U suglasnosti sa FDA
- 2 O-prsten 36 x 3 (EPDM) U suglasnosti sa FDA
- 3 brtveni rub
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 **Primjena**

Snaga tlaka	[bar]	16
-------------	-------	----

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	364,5
--------	-----	-------



Univerzalni procesni adapter

ADAPT UNI RD52

Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključak	univerzalni procesni adapter Rd 52
Brtvilo	Brтва
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten: 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
	O-prsten: 38 x 2, FKM
	O-prsten: 36 x 3, usklađeno s EPDM, FDA
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje, usklađeno s PEEK, FDA, E30124
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.