


Univerzalni procesni adapter

ADAPT UNI RD52



- 1 O-prsten 30x2 FKM
- 2 mjesto curenja
- 3 brtveni rub za O-brtvu 24x2
- 4 O-prsten 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn

dodatna oprema za, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Snaga tlaka

[bar]

16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi

Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.

Sigurnosne upute

U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.



Univerzalni procesni adapter

ADAPT UNI RD52

Mehanički podaci	
Težina [g]	390,1
Materijali u kontaktu s medijima	nehrdajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4
Spajanje senzora	G 1 Aseptoflex Vario
Procesni priključak	univerzalni procesni adapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Brtvilo	Brтва
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H4
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	O-prsten: 24 x 2, usklađeno s EPDM, FDA, E30054
	O-prsten: 30 x 2, FKM
	O-prsten: 36 x 3, usklađeno s EPDM, FDA
Dodatna oprema (opcionalno)	O-prsten: 24 x 2, usklađeno s FKM, FDA, E30123
	prsteni za brtvljenje, usklađeno s PEEK, FDA, E30124
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.