


Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 500 mm
Snaga tlaka [bar]	16

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	482
----------------------	-----

Mehanički podaci

Težina [g]	271
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	G 1/2 Ø 10 mm
Procesni priključak	G 1/2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------