


Rashladna navlaka za infracrvene temperaturne senzore

COOLING JACKET




Primjena		
Dizajn		za infracrvene temperaturne senzore TWxxxx, M30
Montaža		hlađenje senzora (zrakom ili vodom); (TW)
Snaga tlaka	[bar]	6
Mehanički podaci		
Težina	[g]	388,6
Materijali		Mjed; Bakar; Čelik pocinčano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.


Rashladna navlaka za infracrvene temperaturne senzore

COOLING JACKET

dijagrami i grafikoni



B.



A Montaža

B rashladna izvedba

unutarnja temperatura u funkciji vanjske temperature

T_w temperatura rashladne vode 1,6 L/min
=

1: unutarnja temperatura [°C]

2: vanjska temperatura [°C]