


Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora

WELDING THERMOWELL G1/2



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 100 mm
Snaga tlaka [bar]	100

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	73
----------------------	----

Mehanički podaci

Težina [g]	315,7
Dimenzije [mm]	Ø 10
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Spajanje senzora	G 1/2
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 30 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,6 / -

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------