




Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 300 mm
Snaga tlaka [bar]	400

Točnost / odstupanja

Maks. dopuštena brzina protoka [m/s]	25
--------------------------------------	----

Mehanički podaci

Težina [g]	1236
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 38,1 mm
Duljina instalacije EL [mm]	191
Duljina provrta BL [mm]	228,6

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------