




Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 150 mm
Snaga tlaka [bar]	300

Mehanički podaci

Težina [g]	184,7
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 34 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	≤ 0,6 / -
Duljina instalacije EL [mm]	149
Duljina provrta BL [mm]	187

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------