


Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn za temperaturne senzore EL = 350 mm

Snaga tlaka [bar] 400

Točnost / odstupanja

Maks. dopuštena brzina protoka [m/s] 13

Mehanički podaci

Težina [g] 1577,5

Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Spajanje senzora 1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT

Procesni priključak Zavareni adapter Ø 38,1 mm

Duljina instalacije EL [mm] 267

Duljina provrta BL [mm] 304,8

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.