


## Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

| Primjena                                   |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dizajn                                     | za temperaturne senzore EL = 100 mm |
| Snaga tlaka [bar]                          | 16                                  |
| Mehanički podaci                           |                                     |
| Težina [g]                                 | 184,3                               |
| Materijali                                 | nehrđajući čelik (1,4404/316L)      |
| Spajanje senzora                           | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm   |
| Procesni priključak                        | G 1/2                               |
| Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,6 / -                           |
| Duljina instalacije EL [mm]                | 68                                  |
| Duljina provrta BL [mm]                    | 137                                 |
| Opaske                                     |                                     |
| Količina pakiranja                         | 1 kom.                              |