




Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 150 mm
Snaga tlaka [bar]	16

Mehanički podaci

Težina [g]	197,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm
Procesni priključak	G 1/2
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	≤ 0,6 / -
Duljina instalacije EL [mm]	118
Duljina provrta BL [mm]	187

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------