


Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 50 mm
Snaga tlaka [bar]	100
Napomena o snazi tlaka	< 250 °C

Mehanički podaci

Težina [g]	98
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Spajanje senzora	Ø 6 mm
Procesni priključak	G 1/2
Duljina instalacije EL [mm]	33
Duljina provrta BL [mm]	45

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------