

Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 100 mm
Snaga tlaka [bar]	100
Napomena o snazi tlaka	< 250 °C

Mehanički podaci

Težina [g]	100
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Spajanje senzora	G 1/4 Ø 6 mm
Procesni priključak	G 1/4
Duljina instalacije EL [mm]	74
Duljina provrta BL [mm]	100

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------