


Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified

Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 300 mm
Snaga tlaka [bar]	25

Mehanički podaci

Težina	[g]	500,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT
Procesni priključak		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		≤ 0,6 / -
Duljina instalacije EL	[mm]	191
Duljina provrta BL	[mm]	228,6

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------