


## Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

| Primjena                                   |       |                                                   |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Dizajn                                     |       | za temperaturne senzore EL = 350 mm               |
| Snaga tlaka                                | [bar] | 25                                                |
| Mehanički podaci                           |       |                                                   |
| Težina                                     | [g]   | 653                                               |
| Materijali                                 |       | nehrdajući čelik (1,4404/316L)                    |
| Spajanje senzora                           |       | 1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT  |
| Procesni priključak                        |       | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova |       | ≤ 0,6 / -                                         |
| Duljina instalacije EL                     | [mm]  | 267                                               |
| Duljina provrta BL                         | [mm]  | 304,8                                             |
| Opaske                                     |       |                                                   |
| Količina pakiranja                         |       | 1 kom.                                            |