


Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 100 mm
Snaga tlaka [bar]	25

Mehanički podaci

Težina [g]	296,2
Materijali	nehrdajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT
Procesni priključak	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	≤ 0,6 / -
Duljina instalacije EL [mm]	64
Duljina provrta BL [mm]	101,6

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------