




Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn	za temperaturne senzore EL = 83 mm
Snaga tlaka [bar]	16

Mehanički podaci

Težina [g]	101,2
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm]	20
Spajanje senzora	G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm
Procesni priključak	G 1/2
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,4 / -
Duljina instalacije EL [mm]	20
Duljina provrta BL [mm]	83

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------