




Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn za temperaturne senzore EL = 83 mm

Snaga tlaka [bar]

25

Mehanički podaci

Težina [g]

70

Materijali

nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)

Spajanje senzora

G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm

Procesni priključak

Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)

Površinske značajke Ra/Rz
vlažnih dijelova

< 0,4 / -

Duljina instalacije EL [mm]

38

Duljina provrta BL [mm]

83

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.