


Zaštitna cijev za temperaturne senzore

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Dizajn za temperaturne senzore EL = 83 mm

Snaga tlaka [bar] 25

Mehanički podaci

Težina [g] 108,4

Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)

Spajanje senzora G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm

Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova < 0,4 / -

Duljina instalacije EL [mm] 50

Duljina provrta BL [mm] 83

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.