




Adapter za zavarivanje procesnih senzora

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Primjena

Snaga tlaka [bar]	120
Napomena o snazi tlaka	za senzor priključka – adapter

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	8,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	G 1/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 18 mm ; nazivna veličina cijevi: DN25...DN100; debljina stijenke cijevi: 1,5 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,4 / -

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------