




Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



Primjena	
Dizajn	za temperaturne senzore EL = 83 mm
Snaga tlaka [bar]	160
Mehanički podaci	
Težina [g]	58,3
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora	G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 12 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,4 / -
Duljina instalacije EL [mm]	70
Duljina provrta BL [mm]	83
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.