




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

FLOW ADAPT



Primjena

Primjena	za industrijsku uporabu
Montaža	putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj; (SA5)
Srednja temperatura [°C]	0...80
Snaga tlaka [bar]	100

Raspon mjera/postavki

Područje protoka [ml/min]	2...150
---------------------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	212,7
Materijali	nehrdajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	M12 x 1
Procesni priključak	G 1/8

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	brtve: 1, U-seal
Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Opaske

Opaske	Može se koristiti samo u kombinaciji s relativnim načinom rada senzora protoka.
Količina pakiranja	1 kom.