



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSN0002A05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ENC10A
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena	
Primjena	Područje ex 1
Električni podaci	
Radni napon [V]	10...30 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67
Sigurnosna klasifikacija	
Maks. unutarnji kapacitet [nF]	0,152
Maks. unutarnji induktivitet [µH]	1,2
Mehanički podaci	
Dimenzije [mm]	27 x 15 x 39
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Opaske	Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.
Količina pakiranja	1 kom.

E40075



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSN0002A05

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo