




T-nastavak s navojnim priključkom za cijev

T-PIECE QL22-18-22/VA



Primjena

Dizajn	za senzore i adaptere s procesnim spojem M26x1,5
Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar]	160

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	385,5
Vrsta montaže	Preporuka: precizne čelične cijevi 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Spajanje senzora	M26 x 1,5
Procesni priključak	Ø 22 mm

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, za izravno spajanje senzora protoka, E40104
-----------------------------	---

Opaske

Opaske	Upotrijebite pastu za podmazivanje koja je prikladna i odobrena za predmetno područje primjene
	Pridržavajte se napomena za postavljanje progresivnih navojnih priključaka
Količina pakiranja	1 kom.