




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

FLOW ADAPT SI



Primjena

Dizajn	za senzore protoka i nadgledanje protoka
Primjena	za industrijsku uporabu
Montaža	putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj
Mediji	tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C]	0...80; (Temperaturni gradijent: 1 K/min)
Snaga tlaka [bar]	300

Raspon mjera/postavki

Područje protoka [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	156,5
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	M12 x 1
Procesni priključak	G 1/8

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	brtve: 1, U-seal
Dodatna oprema (opcionalno)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Opaske

Opaske	Može se koristiti samo u kombinaciji s relativnim načinom rada senzora protoka.
Količina pakiranja	1 kom.