




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

FLOW ADAPT SI TI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Dizajn	za senzore protoka i nadgledanje protoka \$mit_Adapter_singular
Montaža	putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj
Srednja temperatura [°C]	0...80; (Temperaturni gradijent: 1 K/min)
Snaga tlaka [bar]	30

Raspon mjera/postavki

Područje protoka [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	92,8
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	titan (3,7235)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------