




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

FLOW ADAPT SF PTFE



Primjena

Dizajn	za senzore protoka s keramičkom sondom G $\frac{1}{4}$	
Montaža	putem unutarnjeg muškog navoja G $\frac{1}{8}$ A, bilo koji ugradbeni položaj	
Srednja temperatura	[°C]	0...80
Snaga tlaka	[bar]	30

Raspon mjera/postavki

Područje protoka	[ml/min]	2...50
------------------	----------	--------

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	48
Materijali		PTFE
Spajanje senzora		G $\frac{1}{4}$
Procesni priključak		G $\frac{1}{8}$

Opaske

Opaske	Može se koristiti samo u kombinaciji s relativnim načinom rada senzora protoka.
Količina pakiranja	1 kom.