




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

ADAPTBLOCK D16 G1/2



Primjena

Dizajn		za senzore protoka SID, SF5
Područje protoka	[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); tvornička postavka s vodom)
Primjena		za industrijsku uporabu
Mediji		tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka	[bar]	300

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina	[g]	1346,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		M18 x 1,5
Procesni priključak		G 1/2

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 brtve: 1, U-seal
-------------------	--

Opaske

Opaske	Može se koristiti samo u kombinaciji s relativnim načinom rada senzora protoka.
Količina pakiranja	1 kom.