




Blok cijevi mjerača komprimiranog zraka

MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Dizajn	za mjerače komprimiranog zraka SD2
Snaga tlaka [bar]	16

Mehanički podaci

Materijali	nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; Aluminij eloksirano
Procesni priključak	R 2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------