




Blok cijevi mjerača komprimiranog zraka

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Dizajn	za mjerače komprimiranog zraka SD9
Snaga tlaka [bar]	16

Mehanički podaci

Materijali	nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; Aluminij eloksirano
Procesni priključak	R 1 1/2

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------