




Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Primjena

Dizajn		za senzore protoka SID, SF5
Područje protoka	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); tvornička postavka s vodom)
Primjena		za industrijsku uporabu
Mediji		tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura	[°C]	-25...60
Snaga tlaka	[bar]	6

Mehanički podaci

Težina	[g]	404,5
Materijali		PVC
Spajanje senzora		M18 x 1,5
Procesni priključak		G 1/4

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 brtve: 1, U-seal
-------------------	--	--

Opaske

Opaske		Može se koristiti samo u kombinaciji s relativnim načinom rada senzora protoka.
Količina pakiranja		1 kom.