


Tipka za potvrdu senzora protoka

SC TEACH BUTTON PS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Dizajn za p-preklopni senzori protoka SC

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Tolerancija radnog napona	[%]	15
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC; (prema SELV/PELV)

Radni uvjeti

Zaštita IP 40

Mehanički podaci

Težina	[g]	233
Materijali	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA; PMMA	

Opaske

Upute	Otkazani artikl
Količina pakiranja	1 kom.

E40211




Tipka za potvrdu senzora protoka

SC TEACH BUTTON PS

Električni priključak

Kabel: 0,9 m, PUR

Priključak



n.c. = ne koristi se
Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo