


Tipka za potvrdu senzora protoka

SC TEACH BUTTON OR

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Dizajn	za senzore protoka SC s normalno otvorenim izlazom releja
--------	---

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Tolerancija radnog napona	[%]	15
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC; (prema SELV/PELV)

Radni uvjeti

Zaštita	IP 40
---------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	225,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA; PMMA	

Opaske

Upute	Otkazani artikal
Količina pakiranja	1 kom.

E40212




Tipka za potvrdu senzora protoka

SC TEACH BUTTON OR

Električni priključak

Kabel: 0,9 m, PUR

Priključak



BN =

BU =

Boje žica :

Smeđe

Plavo