




Ugradbeni adapter za senzore protoka

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



Primjena

Dizajn	za senzore protoka, Typ SM8, Typ SU8
Primjena	za industrijsku uporabu; higijenski sustavi
Mediji	Tekućine
Snaga tlaka [bar]	16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	662,5
Materijali	Adapter: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Spajanje senzora	G 1
Procesni priključak	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	O-prsteni: 2
-------------------	--------------

Opaske

Količina pakiranja	2 kom.
--------------------	--------