


Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM



Primjena

Snaga tlaka	[bar]	8
-------------	-------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	22
--------	-----	----

Dimenzije	[mm]	G 3/4 / L = 50
-----------	------	----------------

Oznaka navoja		G 3/4
---------------	--	-------

Materijali		Adapter: POM
------------	--	--------------

Zakretni moment pritezanja	[Nm]	5
----------------------------	------	---

Spajanje senzora		spoj navojem M18 x 1 Unutarnji navoj
------------------	--	--------------------------------------

Procesni priključak		spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
---------------------	--	----------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------