




Ugradbeni adapteri za kapacitivne senzore

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Primjena

Snaga tlaka [bar] 8

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...110

Mehanički podaci

Težina [g] 27,6

Dimenzije [mm] G 3/4 / L = 50

Oznaka navoja G 3/4

Materijali Adapter: PVDF

Zakretni moment pritezanja [Nm] 5

Spajanje senzora spoj navojem M18 x 1 Unutarnji navoj

Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.